

## Plosnati magnet s rupom, Neodimij, Ø: 40mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085932 40
GTIN	5012095608516
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pocinčana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

#### Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

### Tehnički opis

Visina	8 mm
Ø	40 mm
Ø bušenja	5,5 mm
Nazivna sila stezanja	500 N
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

