

**Istisna stezna čahura, DIN 6341, 355 E, stezni Ø: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329705 4
GTIN	4062406104528
Razred artikla	32B

Opis

Izvedba:

Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe. Pilasti navoj

Standard:

DIN 6341

Točnost:

Koncentričnost: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napomena:

Drugi promjeri i oblici (na pr. 4-kutni ili 6-kutni) na upit!

Tehnički opis

K	28 mm
Ukupna duljina L	123 mm
F	20 mm
Kut α	17,5 stupanj
Navoj za pile G	S20x2 mm
Standard	DIN 6341
Tip	355 E
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

