


HOLEX**ER stezna čahura za ureznike, ER11, nazivni stezni Ø d: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309399 6
GTIN	4062406104474
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za vezu oblikom sa ureznikom.
S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

Odgovara:

Sve standardne stezne glave za ER čahure, FAHRION stezna kliješta za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

HOLEX® ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama. S brtvom.

Tehnički opis

Prihvat	ER11
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	4031 E
Vanjski Ø D	11,3 mm
Ukupna duljina	18 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

