

**Garant****Držak za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 12/1,5mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273750 12/1,5
GTIN	4045197720009
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

## Tehnički opis

Funkcionalna širina $L_4$	12 mm
Širina utora w	1,5 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Dubina utora $t_{maks}$	4,5 mm
Duljina glave $L_1$	26 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina drške b	12 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držak

---

**Pribor**

Pritezni vijak tip 4	279815 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500