

Dvodijelna garnitura plosnatih magneta s navojnim prihvatom, Neodimij, Ø: 88mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085927 88
GTIN	5012095608448
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.
- Zahvaljujući gumiranoj površini otporan na koroziju i sa zaštićenom površinom.
- Jače bočne magnetske sile zahvaljujući gumiranju.
- Magnetska jezgra od neodima.

Upotreba:

Lakirane površine, bez proklizavanja i ogrebotina.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Tehnički opis

Nazivna sila stezanja	420 N
Navoji	M8 mm
Materijal površine	gumirano
Navojni prihvati	da
Visina s navojem	17 mm
Visina	8,5 mm

Ø	88 mm
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet