

**Istisna stezna čahura, DIN 6341, 386 E, Stezni Ø: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329755 15
GTIN	4062406104795
Razred artikla	32B

Opis

Izvedba:

Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe. Trapezni navoj

Standard:

DIN 6341

Točnost:

Koncentričnost: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napomena:

Drugi promjeri i oblici (na pr. 4-kutni ili 6-kutni) na upit!

Tehnički opis

Tapezni lim G	Tr32×1,5 mm
Ukupna duljina L	115 mm
K	45 mm
Kut α	20 stupanj
F	32 mm
Standard	DIN 6341
Tip	386 E
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

