

Garant**Držač za svrdla s izmjenjivim pločicama oblik ADB, SK 40, za Ø drške d1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301285 20
GTIN	4062406104948
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Položaj zatika s navojem za spuštanje konusa u punom svrdlu pomaknut je za 0,4 mm.
- Kod pritezanja povećani Ø sustava steže se u odnosu na nalijegajuću površinu.
- Time se dobiva bolji oslonac koji omogućava jači pomak.
- Visoka koncentričnost zahvaljujući poravnatoj nalijegajućoj površini od 3 µm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.

Odgovara:

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, zamjenski vijci br. 309907, 309908.

Tehnički opis

za Ø drške d ₁	20 mm
Vanjski Ø D	40 mm
Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Prihvat	SK 40

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za svrdla

Pribor

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezni ključmatica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 20	309745 20
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 20	309740 20
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40