


**Garant****SEET 1204 AFTN, HB7635, tip: INOX**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214243 INOX
GTIN	4062406104481
Razred artikla	21A

### Opis

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \text{ maks}} = 3,5 \text{ mm}$ .

### Tehnički opis

Tip	INOX
Posmak $f_z$ po zubu	0,19 mm
Debljina pločica	4,76 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEET 1204 AFTN
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	215 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	205 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		