

Garant

Držac za svrdla s izmjenjivim pločicama oblik ADB, SK 40, za Ø drške d1: 40mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301285 40
GTIN	4062406104979
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Položaj zatika s navojem za spuštanje konusa u punom svrdlu pomaknut je za 0,4 mm.
- Kod pritezanja povećani Ø sustava steže se u odnosu na nalijegajuću površinu.
- Time se dobiva bolji oslonac koji omogućava jači pomak.
- Visoka koncentričnost zahvaljujući poravnatoj nalijegajućoj površini od 3 µm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.

Odgovara:

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, zamjenski vijci br. 309907, 309908.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	60 mm
za Ø drške d ₁	40 mm
Duljina izboja A-dimenzija	115 mm
Prihvat	SK 40

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za svrdla

Pribor

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Momentni ključs dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40

ER stezni ključmatice od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40