

**Dvodijelna garnitura plosnatih magneta s navojem, Neodimij, Ø: 43mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085926 43
GTIN	5012095608394
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- **Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.**
- **Zahvaljujući gumiranoj površini otporan na koroziju i sa zaštićenom površinom.**
- **Jače bočne magnetske sile zahvaljujući gumiranju.**
- **Magnetska jezgra od neodima.**

**Upotreba:**

Lakirane površine, bez proklizavanja i ogrebotina.

**Tehnički opis**

Navoji	M6 mm
Ø	43 mm
Materijal površine	gumirano
Nazivna sila stezanja	85 N
Visina s navojem	21 mm
Visina	6 mm
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

