

## Dvodijelna garnitura plosnatih magneta s navojnim prihvatom, Neodimij, Ø: 66mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085927 66
GTIN	5012095608424
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.
- Zahvaljujući gumiranoj površini otporan na koroziju i sa zaštićenom površinom.
- Jače bočne magnetske sile zahvaljujući gumiranju.
- Magnetska jezgra od neodima.

#### Upotreba:

Lakirane površine, bez proklizavanja i ogrebotina.

#### Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

### Tehnički opis

Ø	66 mm
Visina s navojem	15 mm
Materijal površine	gumirano
Navojni prihvati	da
Visina	8,5 mm
Navoji	M5 mm

Nazivna sila stezanja	180 N
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

---

**Pribor**

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M5	085921 M5
--	-----------