

**Plosnati magnet s rupom, Neodimij, Ø: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085932 32
GTIN	5012095608509
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pocinčana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

**Tehnički opis**

Ø	32 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Nazivna sila stezanja	310 N
Visina	7 mm
Ø bušenja	5,5 mm
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

