

Garant

Držać za svrdla s izmjenjivim pločicama oblik ADB, SK 50, za Ø drške d1: 25mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301287 25
GTIN	4062406104993
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Položaj zatika s navojem za spuštanje konusa u punom svrdlu pomaknut je za 0,4 mm.
- Kod pritezanja povećani Ø sustava steže se u odnosu na nalijegajuću površinu.
- Time se dobiva bolji oslonac koji omogućava jači pomak.
- Visoka koncentričnost zahvaljujući poravnatoj nalijegajućoj površini od 3 µm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Tekst oblačića:

WSP puno svrdlo

Prihvat za alat

Brušena kontaktna površina

Oblik ADB

Upotreba:

Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.

Odgovara:

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, zamjenski vijci br. 309907, 309908.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	45 mm
-------------	-------

za Ø drške d ₁	25 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za svrdla

Pribor

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezni ključmatica od 1/2 cola za ER steznu glavu 25	309700 25
ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
	308820 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

Momentni ključs dvosmjernom računom maks. stezni
moment 200 Nm

656050 200

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308790 50

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308795 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus
50

308605 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50