

HOLEX**Neobrađeni prihvat oblik A, SK 40, dimenzija A: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301301 250
GTIN	4062406105020
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Kratki konus i vijenac su kaljeni i brušeni.

Materijal:

16 MnCr5

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	250 mm
Vanjski Ø D	63 mm
Stezni Ø D ₁	63 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Vrsta proizvoda	Neobrađena bušuća šipka

Pribor

Povlačni vijak 90°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
--	-----------

ER stezni ključmatica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Momentni ključs dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40