

**Neobrađeni prihvat oblik A, BT 40, A-dimenzija: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302889 250
GTIN	4062406105044
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Prihvatna drška s vijencem kaljena i brušena. Mekani pripremak za daljnju obradu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	250 mm
Vanjski Ø D	63 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	63 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	A
Vrsta proizvoda	Neobrađena bušeaća šipka

**Pribor**

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
---	-----------

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40