

**Neobrađeni prihvat oblik A, SK 50, dimenzija A: 315mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301302 315
GTIN	4062406105037
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Kratki konus i vijenac su kaljeni i brušeni.

Materijal:

16 MnCr5

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	315 mm
Vanjski Ø D	97 mm
Stezni Ø D ₁	97 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Vrsta proizvoda	Neobrađena bušeaća šipka

Pribor

308720 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50

308605 50

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308660 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308620 50

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308790 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308760 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308650 50

Momentni ključs dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm

656050 200

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

308610 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308615 50

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50

308740 50

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308795 50

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308785 50

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50

308640 50

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308830 50

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50