

HOLEX**Neobrađeni prihvat oblik A, BT 50, dimenzija A: 315mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302891 315
GTIN	4062406105051
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Prihvatna drška s vijencem kaljena i brušena. Mekani pripremak za daljnju obradu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	97 mm
Duljina izboja A-dimenzija	315 mm
Stezni Ø D ₁	97 mm
Prihvat	BT 50
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	A
Vrsta proizvoda	Neobrađena bušeća šipka

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
---	-----------

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50