

**Garant**

**Držać za svrdla s izmjenjivim pločicama oblik ADB, SK 50, za Ø drške d1: 40mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301287 40
GTIN	4062406105013
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Položaj zatika s navojem za spuštanje konusa u punom svrdlu pomaknut je za 0,4 mm.
- Kod pritezanja povećani Ø sustava steže se u odnosu na nalijegajuću površinu.
- Time se dobiva bolji oslonac koji omogućava jači pomak.
- Visoka koncentričnost zahvaljujući poravnatoj nalijegajućoj površini od 3 µm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

**Tekst oblačića:**

WSP puno svrdlo

Prihvat za alat

Brušena kontaktna površina

Oblik ADB

**Upotreba:**

**Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.**

**Odgovara:**

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, zamjenski vijci br. 309907, 309908.

**Tehnički opis**za Ø drške d<sub>1</sub>

40 mm

Vanjski Ø D	60 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za svrdla

## Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezni ključmatica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoj zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
	308610 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Momentni ključs dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50