

**Neobrađeni prihvati, HSK-A 63, dimenzija A: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307025 160
GTIN	4062406105068
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Konus i vijenac kaljeni i brušeni.**
- **Mekana drška za daljnju obradu.**

**Upotreba:**

Za izradu posebnih alata.

**Materijal:**

16MnCr5

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	63 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	63 mm
Prihvati	HSK-A 63
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Vrsta proizvoda	Neobrađena bušuća šipka

---

## Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 63

309880 63