

Garant**Adapter, SK 50, strmi konus SK / SK1: 50/50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301273 50/50
GTIN	4062406105129
Razred artikla	31A

Opis**Dio isporuke:**

S ugrađenim vijkom za prijete alata prema normi ISO 7388-1. (prije DIN 69871)

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	97 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Prihvat	SK 50
Norma prijete	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G2,5 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Vrsta proizvoda	Adapter

Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoj zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50