

Garant**Držac za svrdla s izmjenjivim pločicama oblik ADB, BT 40, za Ø drške d1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303128 25
GTIN	4062406105167
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene.
- Položaj vijka za stezanje svrdla s izmjenjivim pločicama pomaknut je za 0,4mm.
- Kod pritezanja vijenac svrdla steže se na čeonu površinu držača.
- Time se dobiva bolji oslonac koji omogućava jači posmak.
- Velika kružnost vrtnje zahvaljujući poravnatoj nalijegajućoj površine od 3µm.

Upotreba:

Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.

Odgovara:

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Zamjenski vijci br. 309907; 309908.

Tehnički opis

za Ø drške d ₁	25 mm
Duljina izboja A-dimenzija	76 mm
Vanjski Ø D	45 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	JIS B6339

Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Prihvat za svrdla

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40