

Garant**Držač za svrdla s izmjenjivim pločicama oblik ADB, BT 50, za \varnothing drške d1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303129 40
GTIN	4062406105228
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene.
- Položaj vijka za stezanje svrdla s izmjenjivim pločicama pomaknut je za 0,4mm.
- Kod pritezanja vijenac svrdla steže se na čeonu površinu držača.
- Time se dobiva bolji oslonac koji omogućava jači posmak.
- Velika kružnost vrtnje zahvaljujući poravnatoj nalijegajućoj površine od 3 μ m.

Upotreba:

Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.

Odgovara:

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Zamjenski vijci br. 309907; 309908.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
za \varnothing drške d ₁	40 mm
Vanjski \varnothing D	60 mm
Prihvat	BT 50
Norma prihvata	JIS B6339

Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Prihvat za svrdla

Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50