

**Garant****Držač za svrdla s izmjenjivim pločicama, HSK-A 63, za Ø drške d1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307005 40
GTIN	4062406105266
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Položaj vijaka za pritezanje svrdla s izmjenjivim pločicama pomaknut je za 0,4 mm. **Kod pritezanja povećani Ø sustava steže se na čeonu površinu vijenca. Dodatno je Ø dosjedne površine povećan** u odnosu na uobičajene prihvate alata.

**Upotreba:**

**Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.**

**Odgovara:**

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, rezervni vijci br. 309907 i 309908.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
za Ø drške d <sub>1</sub>	40 mm
Vanjski Ø D	60 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893

Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Prihvat za svrdla

---

**Pribor**

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 63	309880 63
---	-----------