

Garant**Držač za svrdla s izmjenjivim pločicama, HSK-A 63, za Ø drške d1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307005 32
GTIN	4062406105259
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Položaj vijaka za pritezanje svrdla s izmjenjivim pločicama pomaknut je za 0,4 mm. **Kod pritezanja povećani Ø sustava steže se na čeonu površinu vijenca. Dodatno je Ø dosjedne površine povećan** u odnosu na uobičajene prihvate alata.

Upotreba:

Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.

Odgovara:

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, rezervni vijci br. 309907 i 309908.

Tehnički opis

za Ø drške d ₁	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Vanjski Ø D	52 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893

Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Prihvat za svrdla

Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 63	309880 63
---	-----------