

**Garant****Držac za svrdla s izmjenjivim pločicama, HSK-A 100, za Ø drške d1: 32mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307007 32
GTIN	4062406105297
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

Položaj vijaka za pritezanje svrdla s izmjenjivim pločicama pomaknut je za 0,4 mm. **Kod pritezanja povećani Ø sustava steže se na čeonu površinu vijenca. Dodatno je Ø dosjedne površine povećan** u odnosu na uobičajene prihvate alata.

### Upotreba:

**Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.**

### Odgovara:

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

### Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, rezervni vijci br. 309907 i 309908.

## Tehnički opis

Vanjski Ø D	52 mm
za Ø drške d <sub>1</sub>	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1

Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Prihvat za svrdla

---

**Pribor**

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 100	309880 100
--	------------