

Garant**Držac za svrdla s izmjenjivim pločicama, HSK-A 100, za Ø drške d1: 40mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307007 40
GTIN	4062406105303
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Položaj vijaka za pritezanje svrdla s izmjenjivim pločicama pomaknut je za 0,4 mm. **Kod pritezanja povećani Ø sustava steže se na čeonu površinu vijenca. Dodatno je Ø dosjedne površine povećan** u odnosu na uobičajene prihvate alata.

Upotreba:

Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.

Odgovara:

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, rezervni vijci br. 309907 i 309908.

Tehnički opis

za Ø drške d ₁	40 mm
Vanjski Ø D	60 mm
Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1

Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Prihvat za svrdla

Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 100	309880 100
--	------------