

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom, SK 40, navoj M × duljina L1:
M10X5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301303 M10X5
GTIN	4062406105365
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna izvedba.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Ø D ₂	18 mm
Duljina izboja A-dimenzija	25 mm
Vanjski Ø D	18 mm
Navoj M	M10×5
L ₂	5 mm
Ø provrta D ₁ tolerancija IT6	10,5 mm
Korisna duljina L ₁	5 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Momentni ključs dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezni ključmatica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
	308820 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm)
prikladno za strmi konus 40

308630 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za
strmi konus 40

308806 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308620 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus
40

308610 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4
mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za
strmi konus 40

308802 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308635 40

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40