

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom, SK 50, navoj M × duljina L1:
M16X100****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 301304 M16X100 |
| GTIN | 4062406105624 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Konusna izvedba.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

| | |
|--|------------|
| L ₂ | 10 mm |
| Ø provrta D ₁ tolerancija IT6 | 17 mm |
| Korisna duljina L ₁ | 100 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 119 mm |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Navoj M | M16×100 |
| Vanjski Ø D | 36 mm |
| Prihvat | SK 50 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Oblik | ADB |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50 | 308830 50 |
| Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308660 50 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308620 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308615 50 |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308790 50 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308650 50 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308760 50 |
| Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308640 50 |
| Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm | 656050 200 |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308795 50 |
| Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50 | 308600 50 |
| Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308785 50 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50 | 308610 50 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308720 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50 | 308605 50 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50 | 308740 50 |
| | 308820 50 |

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50