

Garant**Držac za glodače glave s navojnom drškom, SK 50, navoj M × duljina L1:
M10X150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301304 M10X150
GTIN	4062406105570
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna izvedba.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	150 mm
L ₂	10 mm
Navoj M	M10×150
Ø D ₂	18 mm
Duljina izboja A-dimenzija	169 mm
Vanjski Ø D	36,5 mm
Ø provrta D ₁ tolerancija IT6	10,5 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu
kratkog konusa 50

308830 50