

**Garant****Držač za glodače glave s navojnom drškom, SK 50, navoj M × duljina L1:  
M8X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301304 M8X50
GTIN	4062406105549
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konusna izvedba.

**Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

L <sub>2</sub>	5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	69 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	50 mm
Vanjski Ø D	23 mm
Navoj M	M8×50
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Ø provrta D <sub>1</sub> tolerancija IT6	8,5 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

## Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
	308605 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus  
50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308760 50