

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom, SK 40, navoj M × duljina L1:
M16X100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301303 M16X100
GTIN	4062406105525
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna izvedba.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	100 mm
Ø provrta D ₁ tolerancija IT6	17 mm
Vanjski Ø D	36 mm
Ø D ₂	29 mm
Duljina izboja A-dimenzija	119 mm
Navoj M	M16×100
L ₂	5 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak 45°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 45°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 60°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40

ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezni ključmatica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Momentni ključs dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40