

**Garant****Držač za glodače glave s navojnom drškom, BT 40, navoj M × Korisna duljina L1: M8X75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303139 M8X75
GTIN	4062406105693
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene.

**Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 102 mm

Ø provrta D<sub>1</sub> tolerancija IT6: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Vanjski Ø D: 23 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 75 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Tehnički opis**

L <sub>2</sub>	5 mm
Ø provrta D <sub>1</sub> tolerancija IT6	8,5 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	75 mm
Vanjski Ø D	23 mm
Navoj M	M8x75

Duljina izboja A-dimenzija	102 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

## Pribor

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
	308806 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308812 40

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308810 40

Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308803 40