

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom, BT 40, navoj M × Korisna duljina L1: M6X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303139 M6X50
GTIN	4062406105655
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 77 mm

Ø provrta D₁ tolerancija IT6: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Vanjski Ø D: 20 mm

Korisna duljina L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Tehnički opis

Ø provrta D ₁ tolerancija IT6	6,5 mm
Ø D ₂	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	77 mm
Korisna duljina L ₁	50 mm
L ₂	5 mm

Navoj M	M6x50
Vanjski Ø D	20 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
	308810 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308812 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm
zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40