

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom, BT 40, navoj M × Korisna duljina L1: M16X125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303139 M16X125
GTIN	4062406105785
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 152 mm

Ø provrta D₁ tolerancija IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Vanjski Ø D: 40 mm

Korisna duljina L₁: 125 mm

L₂: 5 mm

Tehnički opis

Ø provrta D ₁ tolerancija IT6	17 mm
Vanjski Ø D	40 mm
Ø D ₂	29 mm
Duljina izboja A-dimenzija	152 mm
Korisna duljina L ₁	125 mm

L ₂	5 mm
Navoj M	M16×125
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

Pribor

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40