

**Garant****Držač za glodače glave s navojnom drškom, BT 40, navoj M × Korisna duljina L1: M16X25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303139 M16X25
GTIN	4062406105761
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene.

**Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 52 mm

Ø provrta D<sub>1</sub> tolerancija IT6: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 29 mm

Vanjski Ø D: 29 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Vanjski Ø D	29 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø provrta D <sub>1</sub> tolerancija IT6	17 mm

Navoj M	M16×25
Duljina izboja A-dimenzija	52 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

## Pribor

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40