

**Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232272 12
GTIN	4062406105860
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

**S ravnim žlijebovima.****Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 31,8 mm

Morse konus MK veličina: 2

Stezni vijci: 232990 TX7

**Tehnički opis**

Stezni vijci	232990 TX7
Ø područja D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Morse konus MK veličina	2
Korisna duljina L <sub>1</sub>	31,8 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	3×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice