



Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 1,5×D, tip: 48



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232271 48
GTIN	4062406105853
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

S ravnim žlijebovima.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 48 - 65 mm

Korisna duljina L₁: 97,5 mm

Morse konus MK veličina: 5

Stezni vijci: 232990 TX20

Tehnički opis

Morse konus MK veličina	5
Ø područja D _c	48 - 65 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Korisna duljina L ₁	97,5 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	1,5×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice