

**Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 1,5×D, tip: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232271 13
GTIN	4062406105815
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

S ravnim žlijebovima.**Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 13 - 17,5 mm

Korisna duljina L₁: 26 mm

Morse konus MK veličina: 2

Stezni vijci: 232990 TX8

Tehnički opis

Stezni vijci	232990 TX8
Ø područja D _c	13 - 17,5 mm
Korisna duljina L ₁	26 mm
Morse konus MK veličina	2
Broj oštrica Z	2
izvedba	1,5×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice