

**Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 5×D, tip: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232273 36
GTIN	4062406105969
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 36 - 47 mm

Korisna duljina L₁: 209,5 mm

Morse konus MK veličina: 4

Stezni vijci: 232990 TX20

Tehnički opis

Morse konus MK veličina	4
Korisna duljina L ₁	209,5 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Ø područja D _c	36 - 47 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	5×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

