

**Osnovno tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 12×D, tip: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232275 25
GTIN	4062406106072
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Vrijednosti posmaka f smanjiti za 10%, a vrijednosti v_c za 30%.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c : 25 - 35 mm

Korisna duljina L_1 : 300 mm

Morse konus MK veličina: 4

Stezni vijci: 232990 TX15

Tehnički opis

Ø područja D_c	25 - 35 mm
Stezni vijci	232990 TX15
Morse konus MK veličina	4
Korisna duljina L_1	300 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	12×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

