

**Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 8×D, tip: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232274 25
GTIN	4062406106010
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

**Napomena:**

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Vrijednosti posmaka f smanjiti za 5%, a vrijednosti  $v_c$  za 10%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja  $D_c$ : 25 - 35 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 289 mm

Morse konus MK veličina: 4

Stezni vijci: 232990 TX15

**Tehnički opis**

Ø područja $D_c$	25 - 35 mm
Korisna duljina $L_1$	289 mm
Stezni vijci	232990 TX15
Morse konus MK veličina	4
Broj oštrica Z	2
izvedba	8×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice