



Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 5×D, tip: 18



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232273 18
GTIN	4062406105945
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 18 - 24 mm

Korisna duljina L₁: 171,5 mm

Morse konus MK veličina: 3

Stezni vijci: 232990 TX9

Tehnički opis

Morse konus MK veličina	3
Stezni vijci	232990 TX9
Korisna duljina L ₁	171,5 mm
Ø područja D _c	18 - 24 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	5×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

