

**Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232272 18
GTIN	4062406105884
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

S ravnim žlijebovima.**Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 18 - 24 mm

Korisna duljina L₁: 69,8 mm

Morse konus MK veličina: 3

Stezni vijci: 232990 TX9

Tehnički opis

Ø područja D _c	18 - 24 mm
Morse konus MK veličina	3
Korisna duljina L ₁	69,8 mm
Stezni vijci	232990 TX9
Broj oštrica Z	2
izvedba	3×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice