

**Osnovno tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 12×D, tip: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232275 12
GTIN	4062406106041
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

**Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Vrijednosti posmaka f smanjiti za 10%, a vrijednosti  $v_c$  za 30%.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja  $D_c$ : 12 - 12,5 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 144 mm

Morse konus MK veličina: 2

Stezni vijci: 232990 TX7

**Tehnički opis**

Stezni vijci	232990 TX7
Ø područja $D_c$	12 - 12,5 mm
Korisna duljina $L_1$	144 mm
Morse konus MK veličina	2
Broj oštrica Z	2
izvedba	12×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

