

**Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 8×D, tip: 48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232274 48
GTIN	4062406106034
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.

S unutarnjim hlađenjem. **S ravnim utorima.**

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530.**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Vrijednosti posmaka f smanjiti za 5%, a vrijednosti v_c za 10%.

Tehnički opis

Ø područja D_c	48 - 65 mm
Morse konus MK veličina	5
Korisna duljina L_1	422,3 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Broj oštrica Z	2
izvedba	8×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

