

HOLEX**Osnovno tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 12×D, tip: 48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232275 48
GTIN	4062406106096
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.

S unutarnjim hlađenjem. **S ravnim utorima.****Napomena:**Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530.**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Vrijednosti posmaka f smanjiti za 10%, a vrijednosti v_c za 30%.**Tehnički opis**

Morse konus MK veličina	5
Stezni vijci	232990 TX20
Ø područja D_c	48 - 65 mm
Korisna duljina L_1	576 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	12×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice