

**Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 8×D, tip: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232274 12
GTIN	4062406105983
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Vrijednosti posmaka f smanjiti za 5%, a vrijednosti v_c za 10%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c : 12 - 12,5 mm

Korisna duljina L_1 : 111,1 mm

Morse konus MK veličina: 2

Stezni vijci: 232990 TX7

Tehnički opis

Ø područja D_c	12 - 12,5 mm
Korisna duljina L_1	111,1 mm
Morse konus MK veličina	2
Stezni vijci	232990 TX7
Broj oštrica Z	2
izvedba	8×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice