

**Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 5×D, tip: 48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232273 48
GTIN	4062406105976
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

**Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 231,8 mm

Morse konus MK veličina: 5

Stezni vijci: 232990 TX20

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	231,8 mm
Morse konus MK veličina	5
Ø područja D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Broj oštrica Z	2
izvedba	5×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

