

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario s korpusom ladice 24G, električno podešiva visina, Ploča od bambusa, 20×20G, duljina ploče: 2000/DEmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923291 2000/DE
GTIN	4062406103248
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. S jednim parom tankih ploča za učvršćivanje. Besprijekorno električno podešavanje visine. Podešavanje visine s pomoću ručnog prekidača. Priključni kabel s njemačkim Schuko utikačem. Priključna snaga 250V / 50Hz s maks. 340W. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

**Funkcija:**

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 150

**Dio isporuke:**

2 × podnožja s električnim podešavanjem visine, 1 × par tankih ploča, korpus za ladice, radna ploča.

**Dodatni pribor:**

Dodatni pribor, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Isporuka bez montaže. Položaj ručnog prekidača može se slobodno odabrati. Kod serijskog rasporeda obvezno je potreban rezni lim br. 927220.

## Tehnički opis

Područje podešavanja visine	850 - 1050 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Priključni napon	250 V
Kućište ladice, korisna visina	225 mm
ComfortClose	ne
Kućište ladice, visina	300 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Težina	104 kg
Korisna širina ladica u G	20
Kućište ladice, širina	600 mm
maksimalna nosivost	400 kg
Serija	vario
Korisna dubina ladica	500 mm
Brzina podizanja	9 mm/s
Kućište ladice, dubina	650 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Radna ploča debljina	50 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj ladica	2
IP-klasa zaštite	IP 20
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	250 V

Vrsta utikača, ulaz	F
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine radnog mjesta	850-1050 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

## Pribor

Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21