

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario s korpusom ladice 24G, električno podešiva visina,  
Tamna Eluplan ploča, 20×20G, duljina ploče: 1000/DEmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923297 1000/DE
GTIN	4062406103286
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. S jednim parom tankih ploča za učvršćivanje. Besprijeckorno električno podešavanje visine. Podešavanje visine s pomoću ručnog prekidača. Priključni kabel s njemačkim Schuko utikačem. Priključna snaga 250V / 50Hz s maks. 340W. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

**Funkcija:**

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 150

**Dio isporuke:**

2 × podnožja s električnim podešavanjem visine, 1 × par tankih ploča, korpus za ladice, radna ploča.

**Dodatni pribor:**

Dodatni pribor, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Isporuka bez montaže. Položaj ručnog prekidača može se slobodno odabrati. Kod serijskog rasporeda obvezno je potreban rezni lim br. 927220.

## Tehnički opis

Broj ladica	2
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Radna ploča debljina	50 mm
Serija	vario
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna površina ladice u G	20×20
Kućište ladice, širina	600 mm
Priključni napon	250 V
Korisna širina ladica u G	20
Radna ploča dubina	750 mm
Brzina podizanja	9 mm/s
Kućište ladice, korisna visina	225 mm
maksimalna nosivost	400 kg
Područje podešavanja visine	850 - 1050 mm
Radna ploča duljina	1000 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
ComfortClose	ne
Težina	74 kg
Kućište ladice, visina	300 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
IP-klasa zaštite	IP 20

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine radnog mjesta	850-1050 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol